ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

АНОДЫ ЦИНКОВЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 1180-91

Издание официальное



КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР
Москва



20 коп. БЗ 3-91/205

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

АНОДЫ ЦИНКОВЫЕ

Технические условия

Zinc anodes. Specifications ГОСТ 1180—91

ОКП 18 3110

Дата введения

01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные аноды, применяемые для оцинкования деталей гальваническим способом.

Требования пп. 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.4, 1.5, 4.1 и разд. 2 и 3 являются обязательными.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Аноды изготавляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

Аноды изготовляют из цинка марок Ц0, Ц1С и Ц1 с химичес-

ким составом по ГОСТ 3640.

- 1.2. Основные параметры и размеры
- 1.2.1. Размеры и предельные отклонения по толщине, ширине и длине анодов должны соответствовать требованиям приведенным в табл. 1.

Издание официальное

С Издательство стандартов, 1991

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

2--354

MM

на	Дли	ина	Шир	Толщина	
Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.
		10	OF 75	-0,4	5.0
		$\frac{-10}{-20}$	65, 75	-0.5 -0.7	6,0 8.0
 -20	400—1000, 1200			0,8	10.0
	1200			-0,9	12,0
	·	20	100-600	-1.0	14.0
	1			1,1	20,0

Примечание. Теоретическая масса анодов приведена в приложении.

- 1.2.2. Аноды изготовляют кратными 25 мм по ширине и 50 мм по длине в пределах, приведенных в табл. 1.
- 1.2.3. В партии допускается до 10% анодов с предельными отклонениями по длине и ширине $\pm 10\%$.

Условные обозначения проставляются по схеме:

Аноды Г Способ изготовле- ния (горячека- таные)	ПР	X	X		•••	FOCT 1180—91
Форма сечения (прямоугольная)					!	
Точность изготов- ления					į	
Состояние				1		
Размеры						
Марка цинка					· · · · ·	
Обозначение стан- дарта						

Вместо отсутствующих данных ставится знак Х.

Пример условного обозначения анода, размером $10{\times}200{\times}450$ мм, из цинка марки Ц0: Анод ГПРХХ $10{\times}200{\times}450$ Ц0 ГОСТ $1180{--}91$

1.3. Характеристики

1.3.1. Обязательное исполнение

- 1.3.1.1. Толщина, ширина и длина анодов и предельные отклонения по ним должны соответствовать приведенным в п. 1.2.1.
- 1.3.1.2. Поверхность анодов должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр. На поверхности не допускаются дефекты, выводящие аноды при контрольной зачистке за предельные отклонения по толщине.

Допускается волнистость анодов.

1.3.1.3. Аноды должны быть ровно обрезаны. Косина реза не должна выводить аноды за предельные отклонения по ширине и длине.

Допускаются аноды с двумя необрезанными кромками.

Допускаются трещины по кромкам в пределах допуска по ширине.

1.3.2. Исполнение по требованию потребителя

- 1.3.2.1. В партии допускается другое количество анодов с предельными отклонениями по ширине и длине $\pm 10\%$, отличающееся от приведенного в п. 1.2.3.
- 1.3.2.2. Требования к качеству поверхности устанавливают по образцам, утвержденным в установленном порядке.
- 1.3.3. Исполнение по согласованию потребителя и изготовителя
- 1.3.3.1. Аноды могут быть изготовлены промежуточных толщин с предельными отклонениями для следующей большей толщины, приведенными в табл. 1.
- 1.3.3.2. Аноды могут быть изготовлены с предельными отклонениями по толщине, отличающимися от приведенной в табл. 1.
- 1.3.3.3. Аноды могут быть изготовлены шириной и длиной, отличающейся от приведенных в табл. 1.
- 1.3.3.4. Аноды могут быть изготовлены с кратностью по ширине и длине, отличающейся от приведенной в п. 1.2.2.
- 1.3.3.5. Аноды могут быть изготовлены из цинка с химическим составом, отличающимся от приведенного в п. 1.3.1.
 - 1.4. Маркировка
- 1.4.1. На каждом аноде должны быть выбиты или нанесены краской, не смываемой водой:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

марка цинка;

толщина анода.

1.4.2. Транспортная маркировка должна производиться по ГОСТ 14192 с нанесением дополнительно номера партии.

Способ нанесения транспортной маркировки - по ГОСТ 14192.



1.4.3. На каждом грузовом месте должны быть нанесены: товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение анода;

штамп технического контроля;

масса нетто партин;

номер партии.

1.5. Упаковка

1.5.1. Аноды транспортируют без упаковки.

По требованию потребителя и при перевозках железнодорожным транспортом мелкими отправками аноды упаковывают в ящики по ГОСТ 2991, ГОСТ 16511 или обрешетки по ГОСТ 12082, или другие ящики по нормативно-технической документации с размерами по ГОСТ 21140 и нормами механической прочности по ГОСТ 26838.

1.5.2. Масса грузового места должна быть не более 80 кг.

При механизированной попрузке и выпрузке допускается масса грузового места более 80 кг.

Укрупнение грузовых мест в транспортные пакеты массой до

1250 кг проводят в соответствии с ГОСТ 26663.

Габаритные размеры пакетов по ГОСТ 24597. Формирование пакетов осуществляют на поддонах по ГОСТ 9557 или без поддонов с использованием деревянных брусков размером 50×50 мм. Для обвязки используют проволоку по ГОСТ 3282, ленту по ГОСТ 3560 или другие способы и средства формирования пакетов по нормативно-технической документации с учетом требований ГОСТ 24597, ГОСТ 21650, ГОСТ 23238 и ГОСТ 26663.

1.5.3. Упаковывание анодов в районы Крайнего Севера или приравненные к ним труднодоступные районы — по ГОСТ 15846.

Подготовка анодов к перевозке морским транспортом — по

ΓΟCT 26653.

2. ПРИЕМКА

2.1. Аноды принимают партиями массой не более 25000 кг. Партия должна состоять из анодов одного размера и одной марки цинка и оформлена одним документом о качестве, содержащим:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение анода;

номер партии;

массу нетто партии.

2.2. Для контроля качества поверхности и размеров анодов применяют одноступенчатый нормальный план выборочного контроля по альтернативному признаку в соответствии с ГОСТ 18242,

с приемочным уровнем дефектности 2,5%. План выборочного контроля приведен в табл. 2. Отбор анодов в выборку осуществляют «вслепую» (методом наибольшей объективности) по ГОСТ 18321.

Таблица 2

Количество анодов в партви, шт.	Количество контролируемых анодов, лит.	Бра ков очное чксло
6-50	5	1
51-150	20	2
151-280	32	3
281-500	50	4
501-1200	80	6
1201-3200	125	8

Примечание. Если объем партии не превышает 5 аподов проверке подвергают каждый анод.

Партия считается несоответствующей требованиям табл. 1, пп. 1.2.4, 1.3.2, 1.3.4.2, 1.3.5.2, если количество дефектных анодов в выборке больше или равно браковочному числу, приведенному в табл. 2.

Допускается изготовителю контроль качества поверхности и размеров анодов проводить в процессе изготовления при условии обеспечения соответствия качества анодов требованиям настоящего стандарта.

- 2.3. Для определения химического состава отбирают три анода или три ящика от партии. От каждого отобранного ящика берут по одному аноду. Допускается изготовителю проводить отбор проб от расплавленного металла.
- 2.4. При получении неудовлетворительных результатов химического анализа по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке.

Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Осмотр поверхности анодов проводят без применения увеличительных приборов. Контроль качества поверхности проводят с вероятностью 97,5%.

3.2. Толщину анодов измеряют на расстоянии не менее 15 мм от края и не менее 100 мм от угла анода штангенциркулем по ГОСТ 166 или микрометром по ГОСТ 6507. Ширину и длину анодов измеряют измерительной линейкой по ГОСТ 427.

Контроль размеров анодов проводят с заданной вероятностью 97,5%. Допускается на предприятии-изготовителе контролировать

◆ (800) 555-57-90 ◆ (495) 645-57-90 ◆ (812) 327-06-90 ◆

размеры анодов другими средствами измерения, обеспечивающими необходимую точность. При возникновении разногласий контроль проводят статистическим методом.

3.3. Для определения химического состава из каждого отобранного анода берут по одной пробе. Отбор проб — по ГОСТ 24231.

Анализ химического состава анодов проводят по ГОСТ 19251.1 — ГОСТ 19251.6 и ГОСТ 17261 или другими методами, не уступающими по точности указанным.

Допускается проводить анализ химического состава анодов другими методами, не уступающими по точности указанным.

При разногласиях в оценке химического состава анализ химического состава проводят по ГОСТ 19251.1 — ГОСТ 19251.6.

3.4. Косину реза проверяют по ГОСТ 26877.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 4.1. Аноды транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.
- 4.2. Аноды должны храниться в закрытых помещениях. При хранении ансды должны быть защищены от механических повреждений, влаги и воздействия активных химических веществ.

При соблюдении этих условий свойства анодов не меняются.



- ↓ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ → www.almetal.ru →
 (800) 555-57-90 → (495) 645-57-90 → (812) 327-06-90 →

ГОСТ 1180-91 С. 7

ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное

Таблица 3 Теоретическая масса 1 м² цинковых анодов

Толщина анода, мм	Теоретическая масса 1 м ² , ки		
5.0	34,56		
6,0	41,40		
8,0	55,08		
10,0	69,12		
12.0	83,16		
14.0	97,20		
20.0	140,04		

Теоретическая масса вычислена по номинальной толщине анода с исключением из нее 50% поля предельных отклонений.

При вычислении теоретической массы анодов плотность цинка принята равной 7,2 кг/дм³.



- **♦ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ ♦** www.almetal.ru **♦ (800)** 555-57-90 **♦** (495) 645-57-90 **♦** (812) 327-06-90 **♦**

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством металлургии СССР РАЗРАБОТЧИКИ
 - Ю. М. Лейбов, канд. техн. наук; В. В. Гузеева
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством вродукции и стандартам от 6.05.91 № 634
- 3. Периодичность проверки 5 лет
- 4. B3AMEH FOCT 1180-71
- 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН-ТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
FOCT 166—89	3.2
FOCT 427—75	3.2
FOCT 2991—85	1.5.1
FOCT 3282—74	1.5.2
FOCT 3560—73	1.5.2
FOCT 3640—79	1.3.1
FOCT 6507—90	3.2
FOCT 9557—87	1.5.2
FOCT 12082-82	1.5.1
FOCT 14192—77	1.4.3
FOCT 15846—79	1.5.3
FOCT 16511—86	1.5.1
FOCT 17261—77	3.3
FOCT 18242—72	2.2
FOCT 18321—73	2.2
FOCT 19251.1-79— FOCT 19251.6-79	3.3
FOCT 21140—88	1.5.1
FOCT 21650—76	1.5.2
FOCT 23238—78	1.5.2
FOCT 24231—80	1.5.2
FOCT 24597—81 ' FOCT 26653—85	1.5.3
FOCT 26663—85	1.5.2
FOCT 26838—86	1.5.1
FOCT 26877—86	3.4



 [↓] ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ → www.almetal.ru →
 (800) 555-57-90 → (495) 645-57-90 → (812) 327-06-90 →

Редактор И. В. Виноградская Технический редактор В. Н. Прусакова Корректор И. Л. Асауленко

Сдано в набор 24.05.91 Подп. в печ. 19.08.91 0,75 усл. печ. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,46 уч.-изд. ле Тир. 7400 **Йена 20 к.**

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3 Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 354



- **♦ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ ♦** www.almetal.ru **♦** (800) 555-57-90 **♦** (495) 645-57-90 **♦** (812) 327-06-90 **♦**

	Единица			
Величина	Нанменование	Обозначение		
	1104me.noudine	междунаро дное	русское	
основны	Е ЕДИНИ	цы си		
Длина	метр	m	м	
Macca	килограми	l kg (Kr	
В ремя	секунда	8	c	
Сила электрического тока	ампер	A	A	
Термодинамическая температура	кельвин	K	K	
Количество вещества	моль	mol	моль	
Сила света	кандела	cd	кд	
дополните	ЛРНРЕ ЕТ ,	иницы си	I	
Плоский угол	радиан	rad	рад	
Телесный угол	стерадиан	sr	ср	

производные единицы си, имеющие специальные наименования

		Едминца			
Величина	Наимснова-	Обозначение		Выражение через основные и до-	
	ине	междуна- родное	русское	полнительны е единицы СИ	
Частота	герц	Hz	Гц	c-1	
Сила	ноточн	N	н	M·KT·C-2	
Давление	паскаль	Pa	Па	M-1-KT-C-2	
Энергия	джоуль	J	Дж	M2.Kr.C-2	
Мощность	BOTT	W	Вт	M2.Kr.C-3	
Количество электричества	кулон	C	Кn	c·A	
Электрическое напряжение	вольт	V	В	M2-KT-C-3-A-	
Электрическая емкость	фарад	F	Ф	M-2Kr-1.C4.A	
Электрическое сопротивление	ОМ	Ω	OM	M2·Kr·c-3·A-	
Электрическая проводимость	сименс	S	CM	M-2Kr-1.c3.A2	
Поток магнитной индукции	вебер	Wb	B6	M2 . KF . C-2-A-	
Магнитная индукция	теспа	T	Тл	кг⋅с-2 · А-1	
Индуктивность	генри	Н	Γæ	ws.ec.c.s.∀.	
Световой поток	люмен	lm	лм) кд∙ср	
Освещенность	люкс	lx	лк	м-3 - кд - ср	
Активность радионуклида	беккерель	Bq	Бк	c-1	
Поглощениая доза ионизирую-	грэй	Gy	Гр	W ₅ · C ₋₅	
щего излучения	l .		l	1	
Эквивалентная доза излучения	3иверт	Sv	3€	W ₅ · C ₋₅	

ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ → www.almetal.ru →
 (800) 555-57-90 → (495) 645-57-90 → (812) 327-06-90 →